


**Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές
ογκομετρικές ροές**

FLOW ADAPT M12X1 AL

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Σχεδίαση

Για αισθητήρες και επιτηρητές ροής M12 x 1

Θερμοκρασία μέσου

[°C]

0...80

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος ροής

[ml/min]

2...50

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης

στυπιοθλίπτης καλωδίου; (1/8" NPT θέση τοποθέτησης, όπως απαιτείται)

Διαστάσεις

[mm]

M12

Περιγραφή σπειρώματος

M12

Υλικό κατασκευής

AlCuMgPb (3.1645) Μαύρο ανοδιωμένο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ