


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0002E05

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC070

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|----------------------|-------------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
|--------------------------------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |
|-------------------|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 43 |
|-----------------|--------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Υλικό κατασκευής | TPU |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
|------------------------------|-----|

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
|------------------------------|----------------------------|

## Παρατηρήσεις



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGH050MSS0002E05

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| GY = | Γκρι             |
| WH = | Λευκό            |