

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH050MSN0005A05

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή

επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Κατάταξη ασφαλείας

Μεγ. αυτοχωρητικότητα

[nF]

0,38

Μεγ. αυτεπαγωγή

[μH]

2,95

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

27 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Κατά τη χρήση θηλυκών κονεκτόρων σε χώρους με προστασία από έκρηξη (ATEX) ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την καλωδίωση.

Οι απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονισμών εγκατάστασης πρέπει να υιοθετηθούν απολύτως από το χρήστη, με δική του ευθύνη.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH050MSN0005A05

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Μπλε, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό