


Ταυ με σύνδεσμο κωνικού δακτυλίου

T-PIECE QL22-18-22/VA



Εφαρμογή

Σχεδίαση	για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση M26x1,5
Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	160

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	385,5
Τρόπος συναρμολόγησης	Σύσταση: σωλήνες ακριβείας από χάλυβα 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση αισθητήρα	M26 x 1,5
Σύνδεση διεργασίας	Ø 22 mm

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προσαρμογείς: 1 x M18 x 1,5, για απευθείας σύνδεση αισθητήρων ροής, E40104
---------------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Χρησιμοποιήστε μια πάστα λίπανσης που είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για την εφαρμογή Τηρήστε τις σημειώσεις για με την εγκατάσταση προοδευτικών συνδέσμων κωνικού δακτυλίου
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ