


Ταυ με σύνδεσμο κωνικού δακτυλίου

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Εφαρμογή

Σχεδίαση	για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση M26x1,5
Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	300

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	378,8
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση αισθητήρα	M26 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Προσαρμογείς: 1 x M18 x 1,5, για απευθείας σύνδεση αισθητήρων ροής, E40104
---------------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Χρησιμοποιήστε μια πάστα λίπανσης που είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για την εφαρμογή Τηρήστε τις σημειώσεις για με την εγκατάσταση προοδευτικών συνδέσμων κωνικού δακτυλίου
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ