


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPTER SIL18



Εφαρμογή

Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Εγκατάσταση	Για ενσωμάτωση σε Ταυ
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	300

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	94,8
Τρόπος συναρμολόγησης	Για ενσωμάτωση σε Ταυ
Υλικό κατασκευής	Παξιμάδι ασφάλισης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M26 x 1,5
Βάθος εισαγωγής [mm]	28,5; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------