


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT /SI/9/ /G3/4



Εφαρμογή

Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	100

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	88,4
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Βάθος εισαγωγής [mm]	21; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 1, AFM
-----------------------	-------------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Σε εφαρμογές >30 bar χρησιμοποιήστε έναν αντίστοιχα υψηλής πίεσης αντάπτορα
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ