


**Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές
ογκομετρικές ροές**

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	για αισθητήρες ροής SID, SF5
Εύρος ροής [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx), 0...5.7 (SI5xxx); εργοστασιακή ρύθμιση με νερό)
Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...60
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	6
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	375,5
Υλικό κατασκευής	PVC
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Προσαρμογέας: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Τσιμούχες: 1, U-seal
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον σχετικό τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα ροής.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ