


Μπουτόν εκμάθησης για αισθητήρες ροής

SC TEACH BUTTON PS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



CE

Εφαρμογή

Σχεδίαση

για αισθητήρες ροής SC με έξοδο pnp

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC

[Hz]

47...63

Ανοχή τάσης λειτουργίας

[%]

15

Τάση λειτουργίας

[V]

< 24 AC/DC; (Κατά SELV/PELV)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας

IP 40

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

233

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); PA; PMMA

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις

Κωδικός υπό κατάργηση

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E40211




Μπουτόν εκμάθησης για αισθητήρες ροής

SC TEACH BUTTON PS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,9 m, PUR

Σύνδεση



n.c. = Ελεύθερο
Χρώματα κλώνων :
BN = Καφέ
BU = Μπλε