


Συγκολλησιμος προσαρμογέας για αισθητήρες στάθμης

WELDING ADAPTER 50/D16



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI, LT, LL
Εγκατάσταση	Βιδωτός σφιγκτήρας
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	0,5
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...80
Δοκιμές / εγκρίσεις	
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	394,5
Διαστάσεις [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Υλικό κατασκευής	Φλάντζα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Αποστατικός δακτύλιος: Ορείχαλκος; Δακτύλιος σύσφιξης: FKM
Ροπή σύσφιξης [Nm]	6...9
Σύνδεση αισθητήρα	Ø 16 mm
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησιμος προσαρμογέας Ø 50 mm
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ