


Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI, LT, LL
Εγκατάσταση	Βιδωτός σφιγκτήρας
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	0,5
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...80
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	259
Διαστάσεις [mm]	Ø 39 / L = 48
Υλικό κατασκευής	Φλάντζα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Αποστατικός δακτύλιος: Ορείχαλκος; Δακτύλιος σύσφιξης: FKM
Ροπή σύσφιξης [Nm]	6...9
Σύνδεση αισθητήρα	Ø 16 mm
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ