


Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 Βίδα σύσφιξης
2 Δακτύλιος σύσφιξης
3 Προσαρμογέας

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Τομέας υγιεινής
Εγκατάσταση	Βιδωτός σφιγκτήρας
Μέσο	Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	10
Χωρίς διάκενο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...150
--------------------------------	-----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	100
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Δακτύλιος σύσφιξης: PEEK
Ροπή σύσφιξης [Nm]	< 10; (Προσαρμογέας; 10 ± 1 Προσαρμογέας σφιγκτήρα)
Σύνδεση αισθητήρα	Ø 8 mm
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/2 κώνος στεγάνωσης

E43020



Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ