


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE NPT L1200



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
Αντοχή σε κενό [mbar]	-1000

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	645
Υλικό κατασκευής	Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L [mm]	1200

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------