


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Φλάντζα στεγανοποίησης

CRN

Εφαρμογή

Σχεδίαση		Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-20...200
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
Αντοχή σε κενό	[mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	135
Υλικό κατασκευής		Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; Δερματικό στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L	[mm]	150

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 1
-----------------------	--------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------