


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Έκδοση χωρίς τρύπες, Για αισθητήρες στάθμης, LR
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
Αντοχή σε κενό [mbar]	-1000

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	600
Υλικό κατασκευής	Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L [mm]	1000

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχα: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Τεμάχιο κεντραρίσματος για ομοαξονικούς σωλήνες: 1, E43222

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------