


Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	40
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	219,5
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας		Φλάντζα σωλήνα DN25 (1") DIN 11851
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------