


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 οπή διαρροής



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar]	16

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	268
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------