


Βίδα σύζευξης με κάλυμμα πλάκας

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: ρυθμιστής ροής 0,18 mm

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 630

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...60

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 76,3

Υλικό κατασκευής περίβλημα θηλυκού βύσματος: ασάλι (1.0718); χαρακτηριστικά επιφάνειας: ψευδάργυρος/νικέλιο Γκρι; Τσιμούχα: NBR

Σύνδεση αισθητήρα G 1/4

Σύνδεση διεργασίας M16 x 2 Minimes

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ