




Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

CRN

Εφαρμογή		
Σχεδίαση		Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
Αντοχή σε κενό	[mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	164,5
Υλικό κατασκευής		Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα
Σύνδεση αισθητήρα		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L	[mm]	210
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχα: 1
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ