


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Εφαρμογή		
Σχεδίαση		Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
Αντοχή σε κενό	[mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	188,5
Υλικό κατασκευής		Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα
Σύνδεση αισθητήρα		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L	[mm]	240
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ