


Εύκαμπτοι συστολικοί σύνδεσμοι για κωδικοποιητές

COUPLING 25-6-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	27
Διαστάσεις	[mm]	Ø 25 / L = 24
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 120 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	25
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	10
Βάθος κόμβου σύσφιξης	[mm]	7
Βίδα σύσφιξης	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Μήκος	[mm]	24
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	8000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,5
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,3
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 4,0

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ