


Εύκαμπτοι συστολικοί σύνδεσμοι για κωδικοποιητές

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	14,8
Διαστάσεις	[mm]	Ø 19 / L = 22
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 80 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	19
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	4
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Βάθος κόμβου σύσφιξης	[mm]	6
Βίδα σύσφιξης	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Μήκος	[mm]	22
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	8000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,4
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,25
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 3,5

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ