


Τροχός μέτρησης

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Εφαρμογή

Σχεδίαση

Ειδικό λάστιχο

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-30...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

519

Εσωτερική διάμετρος

[mm]

10

Εξωτερική διάμετρος

[mm]

159,16

Υλικό κατασκευής

Τροχός: Αλουμίνιο; χαρακτηριστικά επιφάνειας: PU (πολυουρεθάνη)

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

3; (Βίδα στερέωσης)

Σκληρότητα επιφάνειας

60 Shore A

Περιφέρεια

[mm]

500

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ