


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGK120MKRFKSG



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...125
---------------------------	------	-----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	43
-------	-----	----

Διαστάσεις	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος Με πλαστική επένδυση; PA 6.6 μαύρο
------------------	--	---

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση
------------------------------	--	---

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση
------------------------------	--	---

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGK120MKRFKSG

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚασσιτεροκόλληση: ...1 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: PA 6.6, Με πλαστική επένδυση

**Σύνδεση**