


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGK120--LFKSG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...125
---------------------------	------	-----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	53,2
-------	-----	------

Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 53
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος Με πλαστική επένδυση; PA 6.6 μαύρο
------------------	--	---


Υλικό μορφοποιημένου σώματος		ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση
------------------------------	--	---

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κασσιτεροκόλληση: ...1 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση



E60141



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGK120--LFKSG

Σύνδεση

