

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK120MKR0005B12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 4,5...30 DC |
|------------------|-----|-------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...80 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| Βάρος | [g] | 507,6 |
|-------|-----|-------|

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 28 x 28 x 52 |
|------------|------|--------------|

|                  |  |                                               |
|------------------|--|-----------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής |  | Ορείχαλκος Με πλαστική επένδυση; PA 6.6 μαύρο |
|------------------|--|-----------------------------------------------|

|                              |  |                                           |
|------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση |
|------------------------------|--|-------------------------------------------|

|                              |  |                                                                 |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|

## Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK120MKR0005B12


## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: PA 6.6, Με πλαστική επένδυση



## Σύνδεση

|    |       |
|----|-------|
| 1  | PK    |
| 2  | BU    |
| 3  | RD    |
| 4  | BK    |
| 5  | BN    |
| 6  | GN    |
| 7  | VT    |
| 8  | GY    |
| 9  | n.c.  |
| 10 | WH/GN |
| 11 | WH    |
| 12 | BN/GN |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| GN = | Πράσινο          |
| GY = | Γκρι             |
| PK = | Ροζ              |
| RD = | Κόκκινο          |
| VT = | Μωβ              |
| WH = | Λευκό            |