

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	55,3
Διαστάσεις	[mm]	18 x 18 x 60
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGJ120MSLFBPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κασιτεροκόλληση: ...0,25 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M18, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____