


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK170MSL005B17

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	550
-------	-----	-----

Διαστάσεις	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος Με πλαστική επένδυση; PA 6.6 μαύρο
------------------	--	---

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση
------------------------------	--	---

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση
------------------------------	--	---

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK170MSL005B17


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: PA 6.6, Με πλαστική επένδυση



Σύνδεση

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
screen =	Θωράκιση