


Εύκαμπτοι συστολικοί σύνδεσμοι για κωδικοποιητές

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	58
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 38
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 120 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	30
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	10
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Βάθος κόμβου σύσφιξης	[mm]	9,6
Βίδα σύσφιξης	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Μήκος	[mm]	38
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	6000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,5
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,35
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 4,0

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ