E70454


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70455

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!




Εφαρμογή		
Σχεδίαση		AS-i
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Έξοδοι		
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό	[A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ		EN 61000-6-2
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	49,5
Υλικό κατασκευής		μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Δυναμόκλειδο:, E70390
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E70454

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL

Ηλεκτρική συνδεσμολογία



Σύνδεση	
1	AS-i +
3	AS-i -

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,8 Nm