


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ASI M12 FCTop

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70585

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

AS-i

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...75

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

39,1

Τρόπος συναρμολόγησης

Καρτέλα κωδικοποίησης κάτω αριστερά

Διαστάσεις [mm]

40 x 32,5 x 35

Υλικό κατασκευής

PA 6.6-GF25

Ροπή σύσφιξης [Nm]

< 1,65

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου:, E70413

Συρρικνούμενος σωλήνας:, E70113

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού.
Χρησιμοποιείτε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ASI M12 FCtop

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

1	AS-i +
3	AS-i -
Καρτέλα κωδικοποίησης κάτω αριστερά	