E70486


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70586

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	39,1
Τρόπος συναρμολόγησης		Καρτέλα κωδικοποίησης πάνω δεξιά
Διαστάσεις	[mm]	40 x 32,5 x 35
Υλικό κατασκευής		PA 6.6-GF25
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	< 1,65
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου:, E70413
		Συρρικνούμενος σωλήνας:, E70113
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού.
		Χρησιμοποιείστε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ


E70486

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

1	AS-i +
3	AS-i -
Καρτέλα κωδικοποίησης πάνω δεξιά	