


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter 2m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70598

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Μετατροπέας από πλακέ σε στρόγγυλο καλώδιο

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

AS-i

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...75

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

84

Διαστάσεις

[mm]

39,7 x 18,6 x 39,6

Υλικό κατασκευής

PA 6 ενισχυμένη ίνα; Στρογγυλό καλώδιο: PUR; Μόνωση κλώνου: PVC

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

< 1,65

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου: E70413

Συρρικνούμενος σωλήνας: E70113

**Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης**

FC Splitter 2m

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού.

Χρησιμοποιείστε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m; 2 x 0,34 mm²

AS-i +

Καφέ

AS-i -

Μπλε