


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]	4

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	60,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT / PC; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	< 1,65

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου:, E70413 Συρρικνούμενος σωλήνας:, E70113
---------------------------	--

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού. Χρησιμοποιείτε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR



Σύνδεση



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +