


Διανομέας ισχύος AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Εφαρμογή

Σχεδίαση

AS-i / 24 V

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα


Βάρος	[g]	95,5
Υλικό κατασκευής		PA 6.6; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Βίδες: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Παξιμάδι: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: NBR; στεγάνωση πλακέ καλωδίου : NBR

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Γείωση λειτουργίας