


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter AS-i 2 m UL



Ηλεκτρικά δεδομένα

Βαθμός προστασίας	III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]	4

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	108,1
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT / PC; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	< 1,65

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Στεγάνωση τερματισμού πλακέ καλωδίου:, E70413 Συρρικνούμενος σωλήνας:, E70113
---------------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού. Χρησιμοποιείτε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Splitter AS-i 2 m UL

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Καφέ	AS-i +
Μπλε	AS-i -