


E70028



Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|----------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
| Βαθμός προστασίας | III |

Συνθήκες περιβάλλοντος

| | |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |

Μηχανικά δεδομένα

| | |
|------------------------------|---|
| Υλικό κατασκευής | TPU |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

Παρατηρήσεις

| | |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E70028




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου