




Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm] 15 x 15 x 42

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm





Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

