


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11436

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Βαλβίδα τύπου C (βιομηχανικό πρότυπο), Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

