


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB031--S0002A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης	Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB031--S0002A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²**Σύνδεση****Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου B (βιομηχανικό πρότυπο), Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

