


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Εναλλακτικοί κωδικοί: E75005

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Σχεδίαση

AS-i

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

26,5...31,6 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...75

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

17,9

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

PA

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

οδηγίες εγκατάστασης Αποσυνδέστε πρώτα το
στήριγμα (πορτοκαλί) από το συνδετήρα απογύμνωσης.

Βάλτε το καλώδιο μέσα στο στήριγμα και κλείστε το.

Συνδέστε πάλι το στήριγμα και το συνδετήρα απογύμνωσης.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

	όταν συνδέεται στο κίτρινο πλακέ καλώδιο AS-i
1	AS-i +
3	AS-i -
	όταν συνδέεται στο μαύρο πλακέ καλωδίου
1	+24V DC
3	0V

E70096



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA

