


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGL070PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70142

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...100
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	29 x 29 x 71
Υλικό κατασκευής		PBT
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PBT

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E70100



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOGL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...12 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT



Σύνδεση

