




Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC040

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 42
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

