




Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...36 DC |
|------------------|-----|------------|

Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 67    |

Μηχανικά δεδομένα

|                              |      |              |
|------------------------------|------|--------------|
| Διαστάσεις                   | [mm] | 15 x 15 x 42 |
| Υλικό κατασκευής             |      | TPU; PBT     |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |      | TPU / PBT    |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |      | PBT / PA     |

Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PBT




## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PA

