


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	TPU; PBT
------------------	----------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU / PBT
------------------------------	-----------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	PBT / PA
------------------------------	----------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PBT




Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PA

