


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70142

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...100
---------------------------	------	-----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	29 x 29 x 66
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PBT
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PBT
------------------------------	--	-----

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOKL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...9,5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT



Σύνδεση

