


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E70142

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...100

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

29 x 29 x 66

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

PBT

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOKL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...9,5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

