


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...100

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

49,4

Διαστάσεις

[mm]

29 x 29 x 71

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

PBT

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOGL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...12 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

