


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

