



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH030MSS0001A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 42
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E70150



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH030MSS0001A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Χρώματα κλώνων :
BN = μαύρο
BU = Καφέ
BK = Μπλε